

SISTEMA DE ANCLAJES ÓSEOS DE PEEK Y TITANIO

ARTROSCOPÍA



SISTEMA DE ANCLAJES ÓSEOS DE PEEK Y TITANIO



Anclajes Óseos de PEEK y Titanio

La familia de Anclajes Óseos CDH fue diseñada para lograr la máxima resistencia de fijación, con una inserción segura y sencilla. Siendo una excelente opción para la reparación del manguito rotador y otras reconstrucciones en tejidos blandos.



SUTURAS

Las suturas **FIBER** (UHMWPE) de los Anclajes Óseos CDH son extremadamente fuertes y duraderas, siendo además flexibles y resistentes a la abrasión. Esta sutura es fácil de manejar, y ofrece una mayor resistencia a la tracción que la sutura de poliéster tradicional.

Las suturas de **Poliéster** (PET) de los Anclajes Óseos CDH son de fácil manejo, y anudado seguro. Un proceso de ablandamiento mecánico hace que esta sutura se sienta tan suave y lisa como el algodón. La sutura tiene un trenzado ajustado y uniforme que proporciona alta resistencia tensil.

PEEK Óptima®

ARPÓN PEEK DOBLE SUTURA STANDARD

729-552-PK	Arpón Doble Sutura	Diametro	5.50 mm
729-652-PK	Arpón Doble Sutura	Diametro	6.50 mm

ARPÓN PEEK DOBLE SUTURA FIBER UHMWPE

729-552-FF/PK	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	5.50 mm
---------------	-----------------------	----------	---------

INICIADOR NO DESCARTABLE

El Instrumental iniciador reutilizable CDH asegura una óptimo ajuste del implante

CDH-I-729/55	Iniciador Arpón PEEK	Diametro	5.5 mm
CDH-I-729/65	Iniciador Arpón PEEK	Diametro	6.5 mm

Titanio

ARPÓN TITANIO DOBLE SUTURA STANDARD

729-302-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	3.00 mm
729-352-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	3.50 mm
729-375-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	3.75 mm
729-402-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	4.00 mm
729-452-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	4.50 mm
729-502-C	Arpón Doble Sutura	Diametro	5.00 mm

ARPÓN TITANIO DOBLE SUTURA FIBER UHMWPE

729-302-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	3.00 mm
729-352-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	3.50 mm
729-375-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	3.75 mm
729-402-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	4.00 mm
729-452-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	4.50 mm
729-502-FF/C	Arpón Doble Sutura FF	Diametro	5.00 mm

Titanio

El anclaje de Titanio tiene punta autoperforante que evita la utilización de instrumental iniciador. Su doble sutura, con mango colocador incorporado descartable, facilitan su instrumentación.

El grabado laser indicador en el mango colocador incorporado, facilita el correcto implante del ancla, evitando que el hojal del mismo sobresalga.

Fabricados con titanio Grado 5 Ti6Al4V ELI - ASTM F-136

Peek Óptima

Diseñado con un cuerpo de rosca completa sin hojal, brinda firmeza y seguridad al ingresar en el canal de colocación.


El grabado laser indicador en el mango colocador incorporado, facilita el correcto implante del ancla.

REQUIERE DE INSTRUMENTAL INICIADOR

Fabricados con PEEK OPTIMA® (Origen UK)

Presentación

Disponibles en diámetros más utilizados para la reparación de rupturas osteoligamentarias.



PRESENTACIÓN

Envase individual en Doble Blister Esterilizado por Radiación Gamma

STERILE R